

品番 : EA829SD-22B

品名 : M22×1.5 入ハ° イカルタッフ° (難削材用・粉末ハイ)



販売価格	25,900円(税抜)／28,490円(税込)		
カタログ価格	25,900円(税抜)／28,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 22:52現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0897ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	CPM-SFT STD
呼び	M22×1.5	全長	115mm
食付	3P	材質	粉末ハイス(CPM)
被削材	高炭素鋼、工具鋼、合金鋼、ダクタイル 鋳鉄、チタン合金、Ni基合金	ねじ長	38mm
首下長	63mm	シャンク径	17mm
溝数	4		

被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~35HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.