


品番：EA829SE-10

品名：M10x1.5 スパ イラトップ° (ステンレス用・ホモ処理)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,590円(税抜) / 2,849円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,590円(税抜) / 2,849円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/26 00:42現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0898ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------|---------------------------------|-----|----------------|
| メーカー | オーエスジー (OSG) | 型番 | EX-SUS-SFT STD |
| 用途 | 止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適しています。 | 食付 | 2.5P |
| 呼び | M10×1.5 | 全長 | 75mm |
| ねじ長 | 24mm | 首下長 | 41mm |
| シャンク径 | 7mm | ■長 | 8mm |
| ■巾 | 5.5mm | 溝数 | 3 |
| 材質 | 高バナジウムハイス(HSSE) | 重量 | 26g |
| ホモ処理(表面加工) | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.