

品番 : EA829SE-10CA

品名 : M10x 1.0 スパ イルタツプ° (ステンレス用・ホモ処理)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,550円(税抜) / 3,905円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,550円(税抜) / 3,905円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/10 22:33現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0898ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |                 |           |                |
|---------|-----------------|-----------|----------------|
| メーカー    | オーエスジー (OSG)    | 型番        | EX-SUS-SFT STD |
| 材質      | HSSE(高バナジウムハイス) | 呼び        | M10×1          |
| 全長(mm)  | 75              | 食付        | 2.5P           |
| ねじ長(mm) | 18              | シャンク径(mm) | 7              |
| ■巾(mm)  | 5.5             | ■長(mm)    | 8              |
| 溝数      | 3               | 精度        | STD            |

止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適しています。

ホモ処理(表面加工)

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.