品番: EA829SE-12D

品名: M12x1.0 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)



販売価格	4,750円 (税抜) / 5,225円(税込)				
カタログ価格	4,750円(税抜)/5,225円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/11 06:28現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0933ページ				













仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	EX-SUS-SFT STD		
呼び	M12×1	全長	82mm		
■巾(mm)	6.5	食付	2.5P		
材質	高バナジウムハイス(HSSE)	■長(mm)	9		
ねじ長	29mm	首下長	48mm		
シャンク径	8.5mm	溝数	3		
用途	止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プ ラスチックに適しています。				
ホモ処理(表面加工)					

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.