

品番：EA829SE-12D

品名：M12x1.0 スパ イラトップ° (ステンレス用・ホモ処理)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,880円(税抜) / 5,368円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,880円(税抜) / 5,368円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/26 03:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0898ページ | | |



| 品名 | 型番 | 規格 | 単位 | 在庫 |
|----------------|-------------|---------|----|----|
| EX-SUS-SFT STD | EA829SE-12D | M12x1.0 | 本 | 1 |

| 呼び | 単位 | 在庫 |
|----------------|----|----|
| EX-SUS-SFT STD | 本 | 1 |

| 品名 | 型番 | 規格 | 単位 | 在庫 |
|----------------|-------------|---------|----|----|
| EX-SUS-SFT STD | EA829SE-12D | M12x1.0 | 本 | 1 |

| 品名 | 型番 | 規格 | 単位 | 在庫 |
|----------------|-------------|---------|----|----|
| EX-SUS-SFT STD | EA829SE-12D | M12x1.0 | 本 | 1 |

| 品名 | 型番 | 規格 | 単位 | 在庫 |
|----------------|-------------|---------|----|----|
| EX-SUS-SFT STD | EA829SE-12D | M12x1.0 | 本 | 1 |

仕様

| | | | |
|------------|---------------------------------|-----|----------------|
| メーカー | オーエスジー (OSG) | 型番 | EX-SUS-SFT STD |
| 用途 | 止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適しています。 | 食付 | 2.5P |
| 呼び | M12×1 | 全長 | 82mm |
| ねじ長 | 29mm | 首下長 | 48mm |
| シャンク径 | 8.5mm | ■長 | 9 |
| ■巾 | 6.5mm | 溝数 | 3 |
| 材質 | 高バナジウムハイス(HSSE) | 重量 | 41g |
| ホモ処理(表面加工) | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.