

品番：EA829SE-20

品名：M20x2.5 スパ イラルタップ° (ステンレス用・ホモ処理)



販売価格	11,500円(税抜) / 12,650円(税込)		
カタログ価格	11,500円(税抜) / 12,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/09/18 23:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0933ページ		



切削径の長さについて	
短く	● 深さの浅い穴に使用可能
長く	● 深さの深い穴に使用可能

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-SUS-SFT STD
呼び	M20×2.5	全長	105mm
■巾(mm)	12	食付	2.5P
材質	高バナジウムハイス(HSSE)	■長(mm)	15
ねじ長	37mm	首下長	58mm
シャンク径	15mm	溝数	4
用途	止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適しています。		

ホモ処理(表面加工)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.