品番: EA829SE-24A

品名: M24x 3.0 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)



販売価格	20,700円 (税抜)/ 22,770円(税込)				
カタログ価 格	20,700円(税抜)/22,770円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/11 06:29現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0933ページ				







仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	EX-SUS-SFT STD
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	呼び	M24×3
全長(mm)	120	食付	2.5P
ねじ長(mm)	45	シャンク径(mm)	19
■巾(mm)	15	■長(mm)	18
溝数	4	精度	STD

止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適しています。

ホモ処理(表面加工)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.