

品番：EA829SE-24BA

品名：M24x 1.5 スパ°イラルタップ°(ステンレス用・ホモ処理)



販売価格	21,100円(税抜) / 23,210円(税込)		
カタログ価格	21,100円(税抜) / 23,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 00:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



#### 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	EX-SUS-SFT STD
用途	止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適しています。	食付	2.5P
呼び	M24×1.5	全長	120mm
ねじ長	45mm	首下長	66mm
シャンク径	19mm	■長	18mm
■巾	15mm	溝数	4
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	239g
ホモ処理(表面加工)			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.