

品番 : EA829SE-24BA

品名 : M24x 1.5 スパ°イラルタップ° (ステンレス用・ホモ処理)



販売価格	20,700円(税抜) / 22,770円(税込)		
カタログ価格	20,700円(税抜) / 22,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/09/18 23:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0933ページ		



#### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-SUS-SFT STD
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	呼び	M24×1.5
全長(mm)	120	食付	2.5P
ねじ長(mm)	45	シャンク径(mm)	19
■巾(mm)	15	■長(mm)	18
溝数	4	精度	STD

止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適しています。

ホモ処理(表面加工)

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.