

品番：EA829SE-3B

品名：M 3x0.5 スパ イルタップ° (ステンレス用・ホモ処理)



販売価格	1,850円(税抜) / 2,035円(税込)		
カタログ価格	1,850円(税抜) / 2,035円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/10 21:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



品名	規格	単位	在庫
EA829SE-3B	M3x0.5	本	1

項目	内容
材質	高バナジウムハイス(HSSE)
用途	止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適しています。

項目	内容
全長	46mm
食付	2.5P

項目	内容
首下長	19mm
溝数	3

項目	内容
シャック径	4mm
呼び	M3x0.5

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-SUS-SFT STD
呼び	M3×0.5	全長	46mm
■巾(mm)	3.2	食付	2.5P
材質	高バナジウムハイス(HSSE)	■長(mm)	6
ねじ長	11mm	首下長	19mm
シャック径	4mm	溝数	3
用途	止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適しています。		
ホモ処理(表面加工)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.