

品番：EA829SE-4

品名：M 4x0.75 スパ イルタツプ° (ステンレス用・ホモ処理)



販売価格	1,440円(税抜) / 1,584円(税込)		
カタログ価格	1,440円(税抜) / 1,584円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 03:07現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



品名	型番	長さ	径	溝数	重量
スパ イルタツプ°	EA829SE-4	52mm	4mm	3	8g

製品の長さについて

- 全長
- 溝の長さ
- 刃の長さ
- 刃先の長さ
- 刃先の半径
- 刃先の角度

品名	型番	長さ	径	溝数	重量
スパ イルタツプ°	EA829SE-4	52mm	4mm	3	8g

品名	型番	長さ	径	溝数	重量
スパ イルタツプ°	EA829SE-4	52mm	4mm	3	8g

品名	型番	長さ	径	溝数	重量
スパ イルタツプ°	EA829SE-4	52mm	4mm	3	8g

カタログ訂正 26/04/16 ●先端形状が異なります(突出しセンタあり)(No.57 1254)

### 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	EX-SUS-SFT STD
用途	止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適しています。	食付	2.5P
呼び	M4×0.75	全長	52mm
ねじ長	13mm	首下長	21mm
シャンク径	5mm	■長	7mm
■巾	4mm	溝数	3
材質	高バナジウムハイス(HSSE)	重量	8g
ホモ処理(表面加工)			
突出しセンタあり			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.