




品番：EA829SE-6

品名：M 6x1.0 スパ イラルタップ° (ステンレス用・ホモ処理)



販売価格	1,380円(税抜) / 1,518円(税込)		
カタログ価格	1,380円(税抜) / 1,518円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/10 21:14現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-SUS-SFT STD
呼び	M6×1	全長	62mm
■巾(mm)	4.5	食付	2.5P
材質	高バナジウムハイス(HSSE)	■長(mm)	7
ねじ長	19mm	首下長	29mm
シャンク径	6mm	溝数	3
重量	12g	用途	止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適しています。
ホモ処理(表面加工)			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.