

品番：EA829SF-12B

品名：M12x1.5 スパイラルタップ° (軟鋼・深穴・ホモ処理)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,540円(税抜) / 3,894円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,540円(税抜) / 3,894円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/02/15 17:10現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0896ページ                      |      |   |



#### 仕様

|            |  |        |                             |
|------------|--|--------|-----------------------------|
| メーカー       | オーエスジー (OSG)                                   | 型番     | MS-DH-SFT STD               |
| 呼び         | M12×1.5  | 全長     | 82mm                        |
| 食付         | 2.5P   | 材質     | 高バナジウムハイス(HSSE)             |
| ■巾(mm)     | 6.5  | ■長(mm) | 9                           |
| ねじ長        | 18mm   | 首下長    | 48mm                        |
| シャンク径      | 8.5mm  | 溝数     | 3                           |
| 用途         | 止り穴で切り屑詰まりによるタップの損傷及び、雌ネジのかじり等が発生し易い場合に適しています。 | 被削材    | 低炭素鋼、鋳鋼、中炭素鋼、合金鋼、熱可塑性プラスチック |
| ホモ処理(表面加工) |  |        |                             |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.