

品番 : EA829SF-14

品名 : M14x2.0 入ハ° イラルタッフ° (軟鋼・深穴・杆処理)



販売価格	4,910円(税抜) / 5,401円(税込)		
カタログ価格	4,910円(税抜) / 5,401円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/15 20:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	MS-DH-SFT STD
呼び	M14×2	全長	88mm
食付	2.5P	材質	高バナジウムハイス(HSSE)
■巾(mm)	8	■長(mm)	11
ねじ長	20mm	首下長	48mm
シャンク径	10.5mm	溝数	3
用途	止り穴で切り屑詰まりによるタップの損傷及び、雌ネジのかじり等が発生しやすい場合に適しています。	被削材	低炭素鋼、鍛鋼、中炭素鋼、合金鋼、熱可塑性プラスチック
ホモ処理(表面加工)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.