

品番 : EA829SF-18

品名 : M18x2.5 入ハ° イラルタッフ° (軟鋼・深穴・杆処理)



販売価格	8,980円(税抜) / 9,878円(税込)		
カタログ価格	8,980円(税抜) / 9,878円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 22:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



## 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	MS-DH-SFT STD
呼び	M18×2.5	全長	100mm
食付	2.5P	材質	高バナジウムハイス(HSSE)
■巾(mm)	11	■長(mm)	14
ねじ長	25mm	首下長	55mm
シャンク径	14mm	溝数	4
用途	止り穴で切り屑詰まりによるタップの損傷及び、雌ネジのかじり等が発生しやすい場合に適しています。	被削材	低炭素鋼、鍛鋼、中炭素鋼、合金鋼、熱可塑性プラスチック
ホモ処理(表面加工)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.