

品番 : EA829SF-3

品名 : M 3x0.5 イハ° イカルタップ° (軟鋼・深穴・杆処理)



販売価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
カタログ価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/15 17:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	MS-DH-SFT STD
呼び	M3×0.5	シャンク径	4mm
全長	46mm	食付	2.5P
材質	高バナジウムハイス(HSSE)	■巾(mm)	3.2
■長(mm)	6	ねじ長	5mm
首下長	19mm	溝数	2
用途	止り穴で切り屑詰まりによるタップの損傷及び、雌ネジのかじり等が発生しやすい場合に適しています。	被削材	低炭素鋼、錆鋼、中炭素鋼、合金鋼、熱可塑性プラスチック
ホモ処理(表面加工)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.