品番: EA829SF-3.5

品名: M3.5x0.6 スパイラルタップ(軟鋼・深穴・ホモ処理)



販売価格	1,400円 (税抜)/1,540円(税込)				
カタログ価格	1,400円(税抜)/1,540円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/11 06:22現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0932ページ				













仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	MS-DH-SFT STD
呼び	M3.5×0.6	全長	48mm
食付	2.5P	材質	高バナジウムハイス(HSSE)
■巾(mm)	3.2	■長(mm)	6
ねじ長	6mm	首下長	20mm
シャンク径	4mm	溝数	3
用途	止り穴で切り屑詰まりによるタップの損 傷及び、雌ネジのかじり等が発生し易 い場合に適しています。	被削材	低炭素鋼、鋳鋼、中炭素鋼、合金鋼、 熱可塑性プラスチック
ホモ処理(表面加工)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.