

品番：EA829SF-30BA


品名：M30x 1.5 スパ イルタップ° (軟鋼・深穴・ホモ処理)



販売価格	34,000円(税抜) / 37,400円(税込)		
カタログ価格	34,000円(税抜) / 37,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 00:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



切削部の長さについて	
切削部の長さ	仕様
短い	・仕様が元、下線では
	・切削部の長さが増える
	・めねじの仕上がり精度が
	・低下する
長い	・工具寿命が短い



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	MS-DH-SFT STD
呼び	M30×1.5	精度	OH3
食付	2.5P	全長	135mm
ねじ長	35mm	首下長	74mm
シャンク径	23mm	■長	20mm
■巾	17mm	溝数	4
突き出しセンタ	なし	対応被削材	低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	418g

ホモ処理(表面処理)

止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生しやすい場合に適しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.