


品番：EA829SF-33B


品名：M33x 1.5 スパ イルタップ° (軟鋼・深穴・ホモ処理)



販売価格	38,700円(税抜) / 42,570円(税込)		
カタログ価格	38,700円(税抜) / 42,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 03:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



切削部の長さについて	
切削部の長さ	110mm
全長	110mm
首下長	47mm
ねじ長	20mm
シャンク径	25mm
■巾	19mm
溝数	4
重量	392g



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	MS-DH-SFT STD
呼び	M33×1.5	精度	OH3
食付	2.5P	全長	110mm
ねじ長	20mm	首下長	47mm
シャンク径	25mm	■長	22mm
■巾	19mm	溝数	4
突き出しセンタ	なし	対応被削材	低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	392g

ホモ処理(表面処理)

止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.