

品番 : EA829SF-4

品名：M 4×0.7 スパ[°] イラルタッP[°] (軟鋼・深穴・軋処理)



| | |
|---------|------------------------------|
| 販売価格 | 1,140円(税抜)／1,254円(税込) |
| カタログ価格 | 1,140円(税抜)／1,254円(税込) |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/15 17:08現在) |
| 商品入数 | 1 |
| 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0896ページ |



仕様

| | | | |
|--------|---|--------|-----------------------------|
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | MS-DH-SFT STD |
| 呼び | M4×0.7 | 全長 | 52mm |
| 食付 | 2.5P | 材質 | 高バナジウムハイス(HSSE) |
| ■巾(mm) | 4 | ■長(mm) | 7 |
| ねじ長 | 7mm | 首下長 | 21mm |
| シャンク径 | 5mm | 溝数 | 3 |
| 用途 | 止り穴で切り屑詰まりによるタップの損傷及び、雌ネジのかじり等が発生しやすい場合に適しています。 | 被削材 | 低炭素鋼、鎌鋼、中炭素鋼、合金鋼、熱可塑性プラスチック |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.