

品番 : EA829SF-5

品名 : M 5x0.8 イハ° イカルタップ° (軟鋼・深穴・杆処理)



販売価格	1,170円(税抜) / 1,287円(税込)		
カタログ価格	1,170円(税抜) / 1,287円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 17:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



## 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	MS-DH-SFT STD
呼び	M5×0.8	全長	60mm
食付	2.5P	材質	高バナジウムハイス(HSSE)
■巾(mm)	4.5	■長(mm)	7
ねじ長	8mm	首下長	24mm
シャンク径	5.5mm	溝数	3
重量	10g	用途	止り穴で切り屑詰まりによるタップの損傷及び、雌ネジのかじり等が発生しやすい場合に適しています。
被削材	低炭素鋼、鍛鋼、中炭素鋼、合金鋼、熱可塑性プラスチック		
ホモ処理(表面加工)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.