

品番 : EA829SH-8B

品名 : M 8x1.0 スハ° イカルタッフ° (銅用・HSSE)



販売価格	3,520円(税抜) / 3,872円(税込)		
カタログ価格	3,520円(税抜) / 3,872円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/15 20:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0897ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	CU-SFT STD
呼び	M8×1	全長	70mm
食付	2.5P	材質	高バナジウムハイス(HSSE)
■巾(mm)	5	■長(mm)	8
ねじ長	8.5mm	首下長	37mm
材質	高バナジウムハイス(HSSE)	シャンク径	6.2mm
溝数	3	被削材	銅、ステンレス鋼、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物
クロムナイトライドコーティング(表面処理)			
銅に対し優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用により、銅への長寿命加工を実現			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.