



品番：EA829SJ-14

品名：M14.0x 2.0 スパイラルタップ(HSSE)



販売価格	8,360円(税抜) / 9,196円(税込)		
カタログ価格	8,360円(税抜) / 9,196円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 03:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0897ページ		



#### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	A-SFT STD
呼び	M14X2	精度	OH4
喰付	2.5P	全長	88mm
ねじ長	24mm	首下長	48mm
シャンク径	10.5mm	■長	11mm
■巾	8mm	溝数	3
突き出しセンチ	なし	被削材	中・高炭素鋼、調質鋼、アルミ合金鋳物など
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	56g

Vコーティング(表面処理)

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.