


品番：EA829SJ-24C

品名：M24.0x 1.5 スパイラルタップ(HSSE)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 28,200円(税抜) / 31,020円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 28,200円(税抜) / 31,020円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/26 00:34現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0897ページ                      |      |   |



仕様

|         |                 |     |                          |
|---------|-----------------|-----|--------------------------|
| メーカー    | オーエスジー (OSG)    | 型番  | A-SFT STD                |
| 呼び      | M24X1.5         | 精度  | OH4                      |
| 喰付      | 2.5P            | 全長  | 120mm                    |
| ねじ長     | 24mm            | 首下長 | 66mm                     |
| シャンク径   | 19mm            | ■長  | 18mm                     |
| ■巾      | 15mm            | 溝数  | 4                        |
| 突き出しセンタ | なし              | 被削材 | 中・高炭素鋼、調質鋼、アルミ合金鋳物<br>など |
| 材質      | HSSE(高バナジウムハイス) | 重量  | 238g                     |

Vコーティング(表面処理)

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.