



品番：EA829SJ-5

品名：M 5.0x 0.8 スパイラルタップ(HSSE)



販売価格	2,740円(税抜) / 3,014円(税込)		
カタログ価格	2,740円(税抜) / 3,014円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/26 00:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0897ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	A-SFT STD
呼び	M5X0.8	精度	OH3
喰付	2.5P	全長	60mm
ねじ長	6.4mm	首下長	24mm
シャンク径	5.5mm	■長	7mm
■巾	4.5mm	溝数	3
突き出しセンチ	なし	被削材	中・高炭素鋼、調質鋼、アルミ合金鋳物など
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	9g

Vコーティング(表面処理)

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.