

品番：EA829SM-2.5

品名：M2.5x0.45/ 80mm スパイラルタップ(HSSE)



販売価格	3,870円(税抜) / 4,257円(税込)		
カタログ価格	3,870円(税抜) / 4,257円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 02:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT-SFT STD
呼び	M2.5×0.45	精度	OH1
食付	2.5P	全長	80mm
ねじ長	14mm	シャンク径	3mm
■長	5mm	■巾	2.5mm
溝数	2	突き出しセンチ	なし
対応被削材	中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど	材質	HSSE(高バナジウムハイス)
重量	8g		
ノンコート			
標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。			
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

