品番: EA829SM-5

品名: M 5x 0.8/100mm スパイラルタップ(HSSE)



販売価格	<b>2,420円</b> (税抜)/ 2,662円(税込)				
カタログ価格	2,420円(税抜)/2,662円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/11 08:18現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0932ページ				







## 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	EX-LT-SFT STD
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	呼び	M5×0.8
全長(mm)	100	食付	2.5P
シャンク径(mm)	5.5	ねじ長(mm)	9.6
■巾(mm)	4.5	■長(mm)	7
溝数	3	精度	STD
対応被削材	中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど		

ノンコート

標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.