

品番：EA829SN-12D

品名：M12x 1.5/200mm スパ イルタップ° (ステンレス用)



販売価格	9,010円(税抜) / 9,911円(税込)		
カタログ価格	9,010円(税抜) / 9,911円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/10 15:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT-SUS-SFT STD
呼び	M12×1.5	全長(mm)	200
喰付	2.5P	ねじ長(mm)	21
首下長(mm)	48	シャンク径(mm)	8.5
■巾(mm)	6.5	■長(mm)	9
重量(g)	94	材質	HSSE(高バナジウムハイス)
溝数	3	対応被削材	ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック

代替品

	品番 EA829SN-12C コメント 仕様をご確認ください
--	-----------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

