

品番：EA829SN-24

品名：M24x 3.0/150mm スパ イルタップ° (ステンレス用)



販売価格	24,500円 (税抜) / 26,950円 (税込)		
カタログ価格	24,500円 (税抜) / 26,950円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/10 15:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT-SUS-SFT STD
呼び	M24×3	全長(mm)	150
喰付	2.5P	ねじ長(mm)	45
首下長 (mm)	66	シャンク径(mm)	19
■巾(mm)	15	■長(mm)	18
重量(g)	312	材質	HSSE (高バナジウムハイス)
溝数	4	対応被削材	ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226 (代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.