

品番：EA829SN-8

品名：M 8x1.25/100mm スパ イルタップ° (ステンレス用)



販売価格	3,210円(税抜)／3,531円(税込)		
カタログ価格	3,210円(税抜)／3,531円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/10 15:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT-SUS-SFT STD
呼び	M8×1.25	全長(mm)	100
喰付	2.5P	ねじ長(mm)	15
首下長 (mm)	37	シャンク径(mm)	6.2
■巾(mm)	5	■長(mm)	8
重量(g)	25	材質	HSSE (高バナジウムハイス)
溝数	3	対応被削材	ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.