


品番：EA829SP-14

品名：M14x 2.0 スパイラルタップ(高炭素鋼用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,230円(税抜)／5,753円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 5,230円(税抜)／5,753円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/07/07 04:20現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|         |                 |           |               |
|---------|-----------------|-----------|---------------|
| メーカー    | オーエスジー (OSG)    | 型番        | EX-HC-SFT STD |
| 材質      | HSSE(高バナジウムハイス) | 呼び        | M14×2         |
| 全長(mm)  | 88              | 食付        | 3P            |
| ねじ長(mm) | 30              | シャンク径(mm) | 10.5          |
| ■巾(mm)  | 8               | ■長(mm)    | 11            |
| 溝数      | 3               | 精度        | STD           |

中炭素鋼以上のハイカーボン材、ダイス鋼、合金鋼などの止り穴の加工に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.