品番: EA829ST-10C

品名: M10x 1.0 スパイラルタップ(チタン合金用)



販売価格	<b>6,680円</b> (税抜)/7,348円(税込)				
カタログ価 格	6,680円(税抜)/7,348円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/11 07:55現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0933ページ				







## 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	V-TI-SFT STD
材質	CPM(粉末ハイス)	呼び	M10×1
全長(mm)	75	食付	2.5P
ねじ長(mm)	24	シャンク径(mm)	8.5
■巾(mm)	6.5	■長(mm)	9
溝数	3	精度	STD
対応被削材	チタン合金、調質鋼(35~45HRC)		

## Vコーティング

航空機や宇宙産業、化学工場などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.