品番: EA829ST-5

品名: M 5x 0.8 スパイラルタップ(チタン合金用)



販売価格	4,250円(税抜)/4,675円(税込)				
カタログ価格	4,250円(税抜)/4,675円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/11 08:05現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0933ページ				







仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	V-TI-SFT STD
材質	CPM(粉末ハイス)	呼び	M5×0.8
全長(mm)	60	食付	2.5P
ねじ長(mm)	16	シャンク径(mm)	5.5
■巾(mm)	4.5	■長(mm)	7
溝数	3	精度	STD
対応被削材	チタン合金、調質鋼(35~45HRC)		

Vコーティング

航空機や宇宙産業、化学工場などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.