

品番：EA829TA-403

品名：1/4"×19パイプタップ(ステンレス用/PT(Rc))



販売価格	6,430円(税抜) / 7,073円(税込)		
カタログ価格	6,430円(税抜) / 7,073円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 18:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0906ページ		



切削径の長さについて	
短い	● ねじが、下部まで入らない
長い	● 切削刃が、切削方向に当たる
長い	● ねじが、上部まで入らない
長い	● 切削刃が、切削方向に当たる



切削径の長さについて	
短い	● ねじが、下部まで入らない
長い	● 切削刃が、切削方向に当たる
長い	● ねじが、上部まで入らない
長い	● 切削刃が、切削方向に当たる

## 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-SUS-TPT
呼び	Rc1/4"×19	喰付	2.5P
全長	62mm	ねじ長	28mm
基準径位置	21mm	シャンク径	11mm
■長	12mm	■巾	9mm
溝数	4	対応被削材	ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	46g
ホモ処理(表面加工)			
JIS2級			
ステンレス鋼などの難被削材に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.