

品番：EA829TA-405

品名：1/2" x 14 パイプタップ(ステンレス用/PT(Rc))



販売価格	16,400円(税抜) / 18,040円(税込)		
カタログ価格	16,400円(税抜) / 18,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 18:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0906ページ		



切削径の長さについて	
短い	● 切削径が、下で指定されている長さよりも短い場合
長い	● 切削径が、下で指定されている長さよりも長い場合



切削径の長さについて	
短い	● 切削径が、下で指定されている長さよりも短い場合
長い	● 切削径が、下で指定されている長さよりも長い場合

#### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-SUS-TPT
呼び	Rc1/2" x 14	喰付	2.5P
全長	80mm	ねじ長	35mm
基準径位置	25mm	シャンク径	18mm
■長	17mm	■巾	14mm
溝数	4	対応被削材	ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	134g
ホモ処理(表面加工)			
JIS2級			
ステンレス鋼などの難被削材に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.