


品番：EA829VK-3

品名：タップ・ダイスセット(MM/NC/NF/NPT)



販売価格	41,600円(税抜)／45,760円(税込)		
カタログ価格	41,600円(税抜)／45,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/16 13:26現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0946ページ		



仕様

用途	めねじ・おねじのねじ山修正作業に	セット内容	タップ×34本、ダイス×34個 タップハンドル×3本、ダイスハンドル×2本 ピッチゲージ16枚組(ミリ)×1個 ピッチゲージ18枚組(インチ)×1個 ドライバー×1本
タップ・ダイスサイズ (メートル並目)	M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8 M5-0.9・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.25 M9-1.25・M10-1.5・M11-1.5・M12-1.75	タップ・ダイスサイズ (メートル細目)	M8-1.0・M9-1.0・M10-1.25・M12-1.5
タップ・ダイスサイズ (NC)	4-40・6-32・8-32・10-24・12-24・1/4"-20 5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"-13	タップ・ダイスサイズ(NF)	10-32・1/4"-28・5/16"-24 3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20
タップ・ダイスサイズ (NPT)	1/8"-27	タップ・ダイスサイズ (BSP)	1/8"-28
ダイス外径(メートル並目・細目)	M3～M 6:15.875mm M7～M12:25.4mm	ダイス外径(NC)	4-40・6-32・8-32・10-24・12-24: 15.875mm 1/4"-20,5/16"-18,3/8"-16,7/16"-14,1/2"-13:25.4mm
ダイス外径(NF)	10-32:15.875mm 1/4"-28,5/16"-24,3/8"-24,7/16"-20,1/2"-20:25.4mm	対応被削材	軟鋼、鋳鉄(窒化処理や酸化処理も対応)、銅 マグネシウム、32Rc以下の合金鋼など

材質	高炭素鋼(ハイカーボンスチール)	ケースサイズ	(W)510×(D)310×(H)60mm
----	------------------	--------	-----------------------

代替品

	品番	EA829VX-4
	コメント	仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.