

品番：EA829VX-4

品名：タップ・ダイスセット(MM/UNC/UNF)



販売価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/28 06:56現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0911ページ		




M3～M12サイズ+UNC・UNFを揃えたお得なセットです(スチールケース付)

仕様

用途	めねじ・おねじのねじ山修正作業に	セット内容	タップ×27本、ダイス×27個 T型タップハンドル×1本、タップハンドル×1本 ダイスハンドル×1本、(-)ドライバー×1本 ピッチゲージ12枚組(ミリ)×1個 ピッチゲージ12枚組(インチ)×1個
タップ・ダイスサイズ (メートル並目)	M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8 M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25 M9×1.25・M10×1.5・M12×1.75	タップ・ダイスサイズ (メートル細目)	M10×1.0
タップ・ダイスサイズ (UNC)	4-40・6-32・8-32・10-24・10-32 12-24・1/4"-20・5/16"-18 3/8"-16・7/16"-14・1/2"-13	タップ・ダイスサイズ (UNF)	1/4"-28・5/16"-24・3/8"-24 7/16"-20・1/2"-20
タップ・ダイスサイズ (BSP)	1/8"-28	ダイス外径(メートル並目・細目・UNC・UNF・BSP)	25.4mm
ピッチゲージ	ミリ:0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、1.0、1.25、1.5、1.75、27(インチ)、28(インチ) インチ:12、13、14、16、18、20、24、27、28、32、36、40	対応被削材	HRC20度以下硬度の柔らかい鉄材
材質	アロイスチール	ケースサイズ	370×255×33(T)mm

代替品

	<p>品番 EA829VX-4A</p> <p>コメント 変更点:ケース、BSP→NPTサイズ</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.