

品番：EA829VX-4A

品名：タップ・ダイスセット(MM/UNC/UNF)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 15,000円(税抜) / 16,500円(税込) | | |
| カタログ価格 | 15,000円(税抜) / 16,500円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/21 22:22現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
| カタログページ | | | |



M3～M12サイズ+UNC・UNFを揃えたお得なセット

仕様

| | | | |
|------------------------|--|----------------------------------|--|
| 用途 | めねじ・おねじのねじ山修正作業 | セット内容 | タップ×27本 ダイス×27個 T型タップハンドル×1本 タップハンドル×1本 ダイスハンドル×1本 (-)ドライバー×1本 ピッチゲージ12枚組(ミリ)×1個 ピッチゲージ12枚組(インチ)×1個 |
| タップ・ダイスサイズ (メートル並目) | M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8 M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25 M9×1.25・M10×1.5・M12×1.75 | タップ・ダイスサイズ (メートル細目) | M10×1.0 |
| タップ・ダイスサイズ (UNC) | 4-40・6-32・8-32・10-24・10-32 12-24・1/4"-20・5/16"-18 3/8"-16・7/16"-14・1/2"-13 | タップ・ダイスサイズ (UNF) | 1/4"-28・5/16"-24・3/8"-24 7/16"-20・1/2"-20 |
| タップ・ダイスサイズ (NPT) | 1/8"-27 | ダイス外径(メートル並目・細目 ・UNC・UNF・BSP) | 25.4mm |
| ピッチゲージ | ミリ:0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、 1.0、1.25、1.5、1.75、27(インチ)、28 (インチ) インチ:12、13、14、16、18、20、24、 27、28、32、36、40 | 材質 | アロイスチール |

| | | | |
|----------|-------------------|--------|-----------------|
| 対応被削材 | HRC20度以下硬度の柔らかい鉄材 | ケースサイズ | 421×230×40(T)mm |
| ブローケース付き | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.