

品番：EA840B-15A

品名：60kg/14m 電動ウインチ



販売価格	103,200円(税抜) / 113,520円(税込)		
カタログ価格	103,200円(税抜) / 113,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/23 17:51現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	AW162
定格荷重(kg)	60	揚程(m)	14
吊揚速度(m/分)	27.6	重量(kg)	9.7
電源	AC100V 550W、6A	操作コード	10m
電源コード	5m	サイズ(W×D×H)mm	250×205×360
材質	鉄	フック口径	24mm
付属品	操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(φ4mm×15m)、スイベルフック(本体取付)		

加速防止、逆巻防止機能付

ブレーキ付

小型軽量タイプ

取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。

代替品

品番	EA840B-15B
コメント	変更点: 本体サイズ・重量



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.