

品番：EA840B-21A

品名：60kg/21m 電動ウインチ



販売価格	101,900円(税抜) / 112,090円(税込)		
カタログ価格	101,900円(税抜) / 112,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/30 21:52現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1740ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	AW162
定格荷重(kg)	60	揚程(m)	20
吊揚速度(m/分)	27.6	重量(kg)	9.7
電源	AC100V 550W、6A	操作コード	10m
電源コード	5m	サイズ(W×D×H)mm	250×205×360
材質	鉄	フック口径	24mm
付属品	操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(φ4mm×21m)、スイベルフック(本体取付)		
加速防止、逆巻防止機能付			
ブレーキ付			
小型軽量タイプ			
取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。			

代替品

品番	EA840B-15B
コメント	揚程:14m



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.