

品番：EA840BC-200B

品名：200kg/29m 電動ウインチ(ワイレス・リモコン型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 323,200円(税抜) / 355,520円(税込) | | |
| カタログ価格 | 323,200円(税抜) / 355,520円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/30 22:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1740ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------|---|-------|---|
| メーカー | 京セラ | 型番 | AW1196RCD |
| 用途 | 商品、資材の積み降ろし、荷揚げ、各種吊揚作業に | 定格荷重 | 200kg |
| 揚程 | 29m | 吊揚速度 | 高速:24m/分 低速:16m/分 |
| 電源 | AC100V 1100W、12A | 電源コード | 5m |
| サイズ | 213(W)×262(D)×496(H)mm | 重量 | 19.6kg ※スイベルフック(ラッチロック付)、ワイヤーロープ、ウエイトを含む重量は25.2kgです。 |
| ワイヤーロープ(径×長さ) | 5mm×30m | フック口径 | 32mm |
| 付属品 | ワイヤーロープ(φ5mm×30m)、リモコン、ラッチロックフック(本体取付)、単4電池×2、ストラップ(リモコン取付) | 材質 | 鉄 |
| リモコン | ・電源:単4アルカリ電池×2(付属) ・操作スイッチ:電源、上昇、下降、優先順位 ・LED表示:電源、電波送信 | | |

過巻防止、逆巻防止機能付

| |
|----------------------------------|
| ブレーキ付 |
| 荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作できるリモコンタイプ(約30m) |
| 作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。 |
| 安全性の高いラッチロックフック仕様 |
| しっかり固定できる吊り下げ型フック付 |
| 非常用上昇/下降スイッチ付 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.