

品番：EA840BC-60A

品名：60kg/20m 電動ウインチ(ワイレス・リモコン型)



販売価格	183,900円(税抜) / 202,290円(税込)		
カタログ価格	183,900円(税抜) / 202,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/30 23:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



電動ウインチワイレスリモコン型の特長

- 荷揚げ作業をコードレスで遠隔操作可能(約30m)
- 2段階スピード
作業に合わせて高速・低速の吊上速度が選べます。
- 無線リモコン
ウインチ本体には受信のリモコンで操作できます。
(最新型のリモコンは付属しません。)
- 非常停止スイッチとして、緊急時の対応
操作不能になった場合にリモコンを本体
の非常停止スイッチで強制停止させることができます。
※ 吊上・下降操作ができません。強制停止を解除するには、
リモコンの非常停止スイッチを押し戻すことで
操作を再開させることができます。



仕様

メーカー	京セラ	型番	AWI62RC
定格荷重(kg)	60	揚程(m)	20
吊揚速度(m/分)	高速:27.6 低速:9.6	重量(kg)	9.7
電源	AC100V 550W、6A	電源コード	5m
サイズ(W×D×H)mm	250×205×360	材質	鉄
フック口径	24mm	付属品	ワイヤーロープ(φ4mm×21m)、リモコン、スイベルフック(本体取付)、単4電池×2、ストラップ(リモコン取付)

過巻防止、逆巻防止機能付

ブレーキ付

荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作できるリモコンタイプ(約30m)

作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。

非常用上昇/下降スイッチ付

取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。

代替品



品番 EA840BC-60B
コメント 変更点: 本体サイズ・重量

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.