

品番：EA840BG-150A

品名：150kg/37m 電動ウィンチ(リモコン/定置型)



販売価格	233,800円(税抜) / 257,180円(税込)		
カタログ価格	233,800円(税抜) / 257,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/21 22:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1740ページ		



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	AWIM150
定格荷重(kg)	150	揚程(m)	37
吊揚速度(m/分)	18.6	重量(kg)	21
電源	AC100V 870W	操作コード	2.5m
電源コード	2.5m	サイズ(W×D×H)mm	425×231×297
材質	鉄	フック口径	26mm
付属品	操作スイッチ(コード2.5m付)、ワイヤーロープ(φ5mm×40m)、A型シンプル、ワイヤークリップ×2、スナッチブロック×2、ウェイト、フック		
加速防止、逆巻防止			
ブレーキ付			
運転音が静かでブレーキの効きがいい			
据置型			
マグネットモーター採用			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.