品番: EA840BH

品名: AC100V/100kg 電動ウィンチ



販売価格	53,000円(税抜)/58,300円(税込)				
カタログ価 格	53,000円(税抜)/58,300円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/19 14:11現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	1789ページ				











## 仕様

メーカー	スリーエッチ	型番	ECW100
水平牽引力	100kg	巻取速度	12m/分
使用ワイヤー	φ4mm×10m	電源	単相100V
サイズ	346×140×159(H)mm	電源コード長	出力側:3m コントローラー側:3m
重量	10kg	揚程	10m
連続使用時間	5分	モーター	250W

シンプルな構造の電動ウインチです。

工夫次第でいろいろな用途に使用できます。

オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。

単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。

動作音が小さく使用状況を選びません。

アイ加工済みワイヤーが標準装備されており、すぐにご使用いただけます。 (必要な場合用途に応じて先端金具を別途お買い求めください。)

屋内仕様ですので、雨、雪、夜露などの当たる野ざらし状態での使用はできません。

本機の時間定格は5分です。長時間の連続運転には不向きです。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.