



品番：EA840BH

品名：AC100V/100kg 電動ウィンチ



販売価格	55,800円(税抜) / 61,380円(税込)		
カタログ価格	55,800円(税抜) / 61,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/05 10:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1740ページ		



#### 仕様

メーカー	スリーエッチ	型番	ECW100
水平牽引力	100kg	巻取速度	12m/分
使用ワイヤー	φ4mm×10m	電源	単相100V
サイズ	346×140×159(H)mm	電源コード長	出力側:3m コントローラー側:3m
重量	10kg	揚程	10m
連続使用時間	5分	モーター	250W

シンプルな構造の電動ウィンチです。

工夫次第でいろいろな用途に使用できます。

オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。

単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。

動作音が小さく使用状況を選びません。

アイ加工済みワイヤーが標準装備されており、すぐにご使用いただけます。  
(必要な場合用途に応じて先端金具を別途お買い求めください。)

屋内仕様ですので、雨、雪、夜露などの当たる野ざらし状態での使用はできません。

本機の時間定格は5分です。長時間の連続運転には不向きです。

電圧を落としての低速運転はできません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.