

品番：EA841AE

品名：160mm 小型高速切断機



販売価格	13,600円(税抜) / 14,960円(税込)		
カタログ価格	13,600円(税抜) / 14,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/25 01:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

電源	AC00V 50/60Hz	消費電力	600W
電流	6.5A	回転数	3000回転/分、4500回転/分、6500回転/分、7200回転/分、8000回転/分、8300回転/分
切断能力	角パイプ: 40×40mm 丸パイプ: φ45mm L字鋼: 45×45mm	連続使用時間	30分
刃径	160mm	穴径	20mm
コード長	2心、2.0m	本体サイズ	390×300×180mm (ベース含む・ストッパー開放時)
質量	4.5kg(コード含む)	付属品	160mm切断砥石、シャフトロックスパナ、六角棒レンチ(5mm)、カーボンブラシ
用途	アングル鋼、アルミサッシ、鉄筋、ステンレスパイプなどの切断に	特長	・持運びに便利な小型、軽量タイプ ・6段変速機能付きで材料にあった適切なスピードで作業が可能 ・45度まで角度を付けて切断出来ます。

砥石交換の際は穴径と直径が合えば、メーカー問いません。

代替品



**品番** EA841B-3A

**コメント** 仕様をご確認ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.