品番: EA841B-3A

品名:305mm/1450W 高速切断機



販売価格	34,600円(税抜)/38,060円(税込)				
カタログ価 格	34,600円(税抜)/38,060円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/03 14:17現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0859ページ				









仕様

メーカー	京セラ	型番	AC3051
刃径	305mm	回転数	4200rpm
電源	AC100V	電流	15A
消費電力	1450W	重量	16.5kg
サイズ	586(L)×290(W)×658(H)mm	コード長	2.5m
絶縁方式	二重絶縁	切断能力	(丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ 95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ 80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ 150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ 100mm
穴径	25.4mm	替カーボンブラシ	EA813RA-23
付属品	305mm切断砥石、両ロスパナ		
鉄パイプ、アングル、軽量鋭	骨などの切断に最適		

クイックバイス機構付き

切込深さの調整が可能なストッパボルト付き

砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き

ストッパボルト付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.