品番: EA841B-4A

品名:355mm/1450W 高速切断機



販売価格	<b>35,800円</b> (税抜)/39,380円(税込)				
カタログ価 格	35,800円(税抜)/39,380円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/03 20:32現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0859ページ				







## 仕様

メーカー	京セラ	型番	AC3561
刃径	355mm	回転数	3550rpm
電源	AC100V	電流	15A
消費電力	1450W	重量	17kg
サイズ	586(L)×290(W)×658(H)mm	コード長	2.5m
絶縁方式	二重絶縁	切断能力	(丸形鋼材90°) 径120mm (丸形鋼材45°) 径102mm (四角形鋼材90°) 幅120×高さ 120mm (四角形鋼材45°) 幅102×高さ 102mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ 211mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ 130mm
穴径	25.4mm	替カーボンブラシ	EA813RA-23
付属品	355mm切断砥石、両ロスパナ		
鉄パイプ、アングル、軽量鉄	骨などの切断に最適		

クイックバイス機構付き

砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.