

品番 : EA841BH-2

品名 :  $\phi$  305mm 高速切断機



販売価格	41,100円(税抜)／45,210円(税込)		
カタログ価格	41,100円(税抜)／45,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 12:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0843ページ		



#### 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CC12SF
電源	AC100V・1450W	穴径	25.4mm
刃径	305mm	回転数	4400rpm
切断能力	90°丸棒: $\phi$ 60mm 90°丸パイプ: $\phi$ 102mm 90°角材: 100×100mm 45°丸棒: $\phi$ 45mm 45°丸パイプ: $\phi$ 60mm 45°角材: 75×75mm	コード長	4m
サイズ	468×268×603mm	重量	15.5kg
付属品	六角棒レンチ、切断砥石	替カーボンブラシ	標準付属: EA813HH-8、 ストップカーボン: EA813HH-18

本体二重絶縁、スピンドルロック機構

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.