

品番：EA841XD-1A

品名：DC14.4V/18V [充電式] バンドソー



販売価格	96,800円(税抜)／106,480円(税込)			
カタログ価格	96,800円(税抜)／106,480円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 20:04現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ				



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CB18DBL(S)(LXPK)
切断能力	丸パイプ: φ83mm 角パイプ: 80×80mm	バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah) 14.4V(リチウムイオン6.0Ah) (両対応)
充電時間	18V: 約25分	鋸刃周速	1.3～3.2m/s
サイズ	173×413×266(H)mm	バンドソーサイズ	900×12.5×0.5mm
重量	3.5kg	付属品	バッテリー 急速充電器(冷却機能付) 帯のこ1本(18山/インチ) ケース サイドハンドル 六角棒スパナ(4mm) 電池カバー

作業性に優れた最適バランス設計 最適ハンドル位置: ハンドルを製品の重心に近い位置に配置。 最適質量バランス: 電池とモーター部を左右に配置し、重心を中央に置くことで製品のバランスを向上。
オートモード搭載により、無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減
騒音を抑えるとともに電力消費を低減
無段変速(80～195m/min) 無段変速により、切断材料に適した周速に設定でき、帯のこ寿命を向上。ステンレス鋼管の切断にも対応。

高輝度LEDライト 暗い現場でも、刃先や材料を明るく照らします。
簡単帯の交換 帯のこの張りも楽に行えます。
ガイドプレートの出張り量調整 切断材料径に応じてガイドプレートの出張り量を調整できます。 高さ調整範囲:20～45mm
18Vと14.4Vリチウムイオン電池がどちらでも使える
電子制御、ライト、無段変速機能付

代替品

	品番 EA841XD-1B コメント 変更点:バッテリー
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.